

**NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 40/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225760 40/5
GTIN	7291075440072
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	5 mm
totallängd L_{tot}	35 mm
FästhålsØ	16 mm
Serie	NEODO
Passande vändskär	SZ.U0804..
Skär-Ø D_c	40 mm
Antal skär Z	5

tillverkarens beteckning	S890 FSZ D040-05-16-R08
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förändskär10 delar Typ 3	229696 3
------------------------------------	----------