

**NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 40/6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 225760 40/6 |
| GTIN | 7291075440089 |
| Artikelklass | 19D |

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|------------|
| Antal skär Z | 6 |
| maximalt sågdjup $a_{p \max}$ | 5 mm |
| Skär-Ø D_c | 40 mm |
| totallängd L_{tot} | 35 mm |
| Passande vändskär | SZ.U0804.. |
| FästhålsØ | 16 mm |
| Serie | NEODO |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| tillverkarens beteckning | S890 FSZ D040-06-16-R08 |
| Skaftutförande | med hål |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Skärdelning | Oregelbunden |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Skruvsats förvändskär10 delar Typ 3 | 229696 3 |
|-------------------------------------|----------|