




HELISLOT hörnfräsar, med hål, Ø DC / Zeff: 63/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XNMU130608
totallängd L_{tot}	80 mm
Serie	HELISLOT
Antal vändskärsplattor	18
maximalt sågdjup $a_{p max}$	69 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Skär-Ø D_c	63 mm

FästhålsØ	27 mm
tillverkarens beteckning	SM D063-69-3-27R XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------