




## HELISLOT hörnfräsar, med hål, Ø DC / Zeff: 80/5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Artikelklass	19D

### Beskrivning

#### Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

#### Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	69 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	5
Antal vändskärsplattor	30
Skär-Ø $D_c$	80 mm
Passande vändskär	XNMU130608
Serie	HELISLOT
totallängd $L_{tot}$	85 mm

FästhålsØ	32 mm
tillverkarens beteckning	SM D080-69-5-32R XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------