

**NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 63/7mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 225760 63/7   |
| GTIN         | 7291075440119 |
| Artikelklass | 19D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Teknisk beskrivning**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Skär-Ø D <sub>c</sub>               | 63 mm      |
| FästhålsØ                           | 22 mm      |
| Serie                               | NEODO      |
| maximalt sågdjup a <sub>p max</sub> | 5 mm       |
| totallängd L <sub>tot</sub>         | 40 mm      |
| Passande vändskär                   | SZ.U0804.. |
| Antal skär Z                        | 7          |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| tillverkarens beteckning | S890 FSZ D063-07-22-R08 |
| Skaftutförande           | med hål                 |
| Inställningsvinkel κ     | 90 grad                 |
| Fräsanvändning           | Ramping                 |
| Skärledning              | Oregelbunden            |
| Invändig                 | ja                      |
| Produktslag              | Hörnfräs                |

---

## Tillbehör

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Skrivsats förändskär10 delar Typ 3 | 229696 3 |
|------------------------------------|----------|