

**NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 80/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225760 80/12
GTIN	7291075440133
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Serie	NEODO
Passande vändskär	SZ.U0804..
Skär-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm
Antal skär Z	12
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	5 mm
FästhålsØ	27 mm

tillverkarens beteckning	S890 FSZ D080-12-27-R08
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Skrivsats förändskär10 delar Typ 3	229696 3
------------------------------------	----------