

**NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 80/8mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 225760 80/8   |
| GTIN         | 7291075440126 |
| Artikelklass | 19D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Teknisk beskrivning**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Passande vändskär             | SZ.U0804.. |
| FästhålsØ                     | 27 mm      |
| maximalt sågdjup $a_{p\ max}$ | 5 mm       |
| Serie                         | NEODO      |
| Skär-Ø $D_c$                  | 80 mm      |
| Antal skär Z                  | 8          |
| totallängd $L_{tot}$          | 50 mm      |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| tillverkarens beteckning | S890 FSZ D080-08-27-R08 |
| Skaftutförande           | med hål                 |
| Inställningsvinkel κ     | 90 grad                 |
| Fräsanvändning           | Ramping                 |
| Skärdelning              | Oregelbunden            |
| Invändig                 | ja                      |
| Produktslag              | Hörnfräs                |

---

## Tillbehör

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Skrivsats förvändskär10 delar Typ 3 | 229696 3 |
|-------------------------------------|----------|