


**HELISLOT skivfräsar med fläns, Ø DC / Zeff: 160/18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227720 160/18
GTIN	7291075430882
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

**Reservdel:**

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Serie	HELISLOT
Skär-Ø D <sub>C</sub>	160 mm
Antal vändskärsplattor	18
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm
effektivt antal skär Z <sub>eff</sub>	18
Kraglängd L <sub>1</sub>	35 mm

maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	45 mm
FästhålsØ	40 mm
Slitsbredd $a_p$	10 mm
tillverkarens beteckning	FDN D160-10-40-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------