


**HELISLOT skivfräsar med fläns, Ø DC / Zeff: 80/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

effektivt antal skär Z_{eff}	10
totallängd L_{tot}	40 mm
Antal vändskärsplattor	10
Serie	HELISLOT
Skär-Ø D_c	80 mm
maximalt inskärddjup $a_{e \text{ max}}$	22,5 mm

Kraglängd L ₁	27 mm
FästhålsØ	22 mm
Slitsbredd a _p	10 mm
tillverkarens beteckning	FDN D080-10-22-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------