



HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 100/12mm



Beställningsdata

Ordernummer	227722 100/12
GTIN	7291075430783
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Antal vändskärsplattor	12
effektivt antal skär Z_{eff}	12
Serie	HELISLOT
Skär-Ø D_c	100 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \text{ max}}$	25 mm
FästhålsØ	32 mm

totallängd L_{tot}	14 mm
Slitsbredd a_p	10 mm
tillverkarens beteckning	SDN D100-10-32-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------