

**HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 125/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227722 125/14
GTIN	7291075430790
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Antal vändskärsplattor	14
FästhålsØ	40 mm
Serie	HELISLOT
Skär-Ø D _c	125 mm
totallängd L _{tot}	14 mm
maximalt inskärtdjup a _{e max}	34 mm

effektivt antal skär Z_{eff}	14
Slitsbredd a_p	10 mm
tillverkarens beteckning	SDN D125-10-40-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Femdelad Typ 3	229695 3
--------------------------------------	----------