

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 63/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226486 63/7
GTIN	7291075314144
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhålsoperationer, och rampning.

**Reservdel:**

Skruvsats till vändskär nr **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	45 mm
Skär-Ø $D_c$	63 mm
FästhålsØ	22 mm
Ø $D_3$	59 mm
Serie	HELI3MILL
spiralfräsnings $a_p$	2,9 mm
spiralfräsnings Ø $D_{max}$	125 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	122,4 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	515,62 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,9 grad
Passande vändskär	TP..1003..
Antal skär Z	7
tillverkarens beteckning	HM390 FTP D063-7-22-10
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Skruvsats för vändskär Femdelad Typ 1

229695 1