

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 63/7Smm****Beställningsdata**

Ordernummer	226486 63/7S
GTIN	7291075314113
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats till vändskär nr **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	63 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	125 mm
Antal skär Z	7
totallängd L_{tot}	45 mm
Ø D_3	59 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,9 grad
Passande vändskär	TP..1003..

Serie	HELI3MILL
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	122,4 mm
spiralfräsning a_p	2,9 mm
Fästhåls \varnothing	27 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	515,62 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTP D063-7-27-10
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 1	229695 1
-------------------------------------	----------