

**HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 160/18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227722 160/18
GTIN	7291075430806
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

effektivt antal skär Z_{eff}	18
Antal vändskärsplattor	18
FästhålsØ	40 mm
Serie	HELISLOT
total längd L_{tot}	14 mm
maximalt inskär djup $a_{\text{e max}}$	51 mm

Skär-Ø D _c	160 mm
Slitsbredd a _p	10 mm
tillverkarens beteckning	SDN D160-10-40-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------