



HELI3MILL hörnfräs, Cylindriskt skaft, Ø DC / Antal skär Z: 40/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvset för vändskär nr **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{max}	79 mm
Rampningslängd L för α _{max}	357,26 mm
totallängd L _{tot}	130 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	75 mm
Serie	HELI3MILL
spiralfräsning a _p	4 mm
Ø D ₃	35,6 mm
Antal skär Z	4
Skär-Ø D _c	40 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Passande vändskär	TD..1505..

Utkragningslängd L_1	30 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,1 grad
tillverkarens beteckning	HM390 ETD D040-4-C32-15
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 1	229696 1
-------------------------------------	----------