

**HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 80/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	80 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	20 mm
FästhålsØ	27 mm
totallängd L_{tot}	14 mm
Antal vändskärsplattor	10
effektivt antal skär Z_{eff}	10

Serie	HELISLOT
Slitsbredd a_p	10 mm
tillverkarens beteckning	SDN D080-10-27-XN09
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 3	229695 3
-------------------------------------	----------