

**HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 100/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

**Reservdel:**

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	100 mm
Slitsbredd $a_p$	14 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	23 mm
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	10
Antal vändskärsplattor	10
FästhålsØ	32 mm

totallängd $L_{tot}$	18 mm
Serie	HELISLOT
tillverkarens beteckning	SDN D100-14-32-XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------