

**HELISLOT skivfräsar utan fläns, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

Slitsbredd a_p	14 mm
Skär-Ø D_c	125 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	33 mm
FästhålsØ	40 mm
Serie	HELISLOT
Antal vändskärsplattor	12

totallängd L_{tot}	18 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	12
tillverkarens beteckning	SDN D125-14-40-XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Spännskriv Typ 1	229697 1
------------------	----------