

**LOGIQ4FEED högmatningsfräs, med hål, Ø DC/ Antal skär Z: 32/5****Beställningsdata**

Ordernummer	221106 32/5
GTIN	7291075393354
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	16 mm
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	63 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	24,6 mm
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	42,97 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	56,6 mm
Fz Helix	0,8

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,2 grad
Passande vändskär	XNMU040310..
spiralfräsning $a_p$	0,8 mm
Antal skär Z	5
Serie	LOGIQ4FEED
totallängd $L_{\text{tot}}$	40 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	17 grad
Invändig	ja
tillverkarens beteckning	FFX4 FD032-5-16-04
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

## Tillbehör

Skruvsats för vändskär Femdelad Typ 2	229695 2
---------------------------------------	----------