

**LOGIQ4FEED högmatningsfräs, med hål, Ø DC/ Antal skär Z: 40/6****Beställningsdata**

Ordernummer	221106 40/6
GTIN	7291075393361
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D_{max}	79 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	72,6 mm
Passande vändskär	XNMU040310..
Rampningsvinkel α_{max}	0,9 grad
Antal skär Z	6
totallängd L_{tot}	40 mm
Rampningslängd L för α_{max}	57,29 mm

FästhålsØ	16 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Skär-Ø D _c	40 mm
spiralfräsning a _p	0,8 mm
Ø D ₃	32,6 mm
Inställningsvinkel κ	17 grad
Invändig	ja
tillverkarens beteckning	FFX4 FD040-6-16-04
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------