

**SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
skärtjocklek E	4,76 mm
Matning f_z per tand	0,2 mm
Geometri	ADN-MM
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
ISO-kod vändskär	SYHU 0704ADN-MM

Sort	IC5400
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	130 m/min	P
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		