

## HEDI

### Hängbar energiförgrening för F, B, PL, CZ, Typ: 250AIR



#### Beställningsdata

Ordernummer	081143 250AIR
GTIN	4003644015795
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

##### Utförande:

Utgångsuttag med självlåsande lock.

Kompakt hängbar energifördelare med robust, hårdgummiförstärkt hus för platsbesparande och välorganiserad el- och tryckluftsdistribution.

Med stickuttag för **länderna F, B, PL och CZ.**

- **Enkel kabelinföring med dragavlastning.**
- **Upphängningsögla och massiv verktygskrok.**
- **Stänkskyddad IPX4.**

**2x1/4 tum tryckluft**-slanganslutningar, 2,5 m tryckluftslang.

##### **OBS!:**

Hängbar energiförgrening med Ethernet-anlutning på begäran.

#### Teknisk beskrivning

Bredd	227 mm
höjd	305 mm
effekt	9,5 kW

Passar för länderna	F; B; PL; CZ
Typ	250AIR
Djup	212 mm
Antal uttag 400 V/16 A	1
Antal uttag 250 V	6
antal tryckluftsanslutningar	2
Energiförsörjning	Nät driven
Kontakttyp ingång	E
Produktslag	Energiförgrening