



SYHU 0704ADN-MM, IC830, Typ: ST1400



Beställningsdata

Ordernummer	222513 ST1400
GTIN	7291075311808
Artikelklass	19A

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p, \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,18 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Hörnradie	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometri	ADN-MM
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830
ISO-kod vändskär	SYHU 0704ADN-MM

Sort	IC830
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	begränsat lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	begränsat lämplig	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		