

**SZMU 080412PNRMM, IC5600, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	225804 ST900
GTIN	7291075460445
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,25 mm
Serie	NEODO
Hörnradie	1,2 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Typ	ST900
Geometri	PNR-MM

tillverkarens beteckning	S890 SZMU 080412PNRMM IC5600
ISO-kod vändskär	SZMU 080412PNRMM
Sort	IC5600
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	140 m/min	P
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		