



XNMU 040310T, IC808, Typ: UNI



Beställningsdata

Ordernummer	221209 UNI
GTIN	7291075393446
Artikelklass	19A

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	XNMU 040310T
Serie	LOGIQ4FEED
Typ	UNI
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,8 mm
Geometri	D
tillverkarens beteckning	FFX4 XNMU 040310T IC808
Sort	IC808

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		
Luft	lämplig		