


**XNMU 090408-PNTN, IC808, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	227784 UNI
GTIN	7291075426885
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggjar. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Högt processsäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spänkontroll och spån borttransport.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för  $a_e$  max

**Teknisk beskrivning**

Typ	UNI
Serie	HELISLOT
ISO-kod vändskär	XNMU 090408-PNTN
Geometri	PNTN
tillverkarens beteckning	XNMU 090408-PNTN IC808
Sort	IC808

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		