

**TPKT 100316PDR, IC830, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	226516 UNI
GTIN	7291075313802
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.  
Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Serie	HELI3MILL
ISO-kod vändskär	TPKT 100316PDR
Hörnradie	1,6 mm
Antal byten/skär	3
Geometri	PDR
tillverkarens beteckning	HM390 TPKT 100316PDR IC830
Sort	IC830

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		