

**TDKT 1505PDR, IC830, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	226573 ST1400
GTIN	7291075312706
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 13,0 mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$	0,21 mm
Antal byten/skär	3
Hörnradie	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
ISO-kod vändskär	TDKT 1505PDR
Typ	ST1400
Geometri	PDR

tillverkarens beteckning	HM390 TDKT 1505PDR IC830
Sort	IC830
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		