

**SYHU 070400AD, IC882, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	222518 S
GTIN	7291075450026
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbreakning.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p, \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,15 mm
Hörnradie	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
skärtjocklek E	4,76 mm
Geometri	ADN
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 070400AD IC882
ISO-kod vändskär	SYHU 070400AD

Sort	IC882
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	45 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		