


**SYHU 070400ADTN, IC810, Typ: GGG**

**Beställningsdata**

Ordernummer	222521 GGG
GTIN	7291075311846
Artikelklass	19A

**Beskrivning**
**Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Serie	DOVEIQMILL
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Matning $f_z$ per tand	0,25 mm
Geometri	ADTN
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 070400ADTN IC810
ISO-kod vändskär	SYHU 070400ADTN

Sort	IC810
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
GG	begränsat lämplig	270 m/min	K
GGG	lämplig	220 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		