


**CCMT 09T308, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 245 m/min
Serie	ISOTURN
Sort	IC807
spån-brytare	M3P
Hörnradi	0,8 mm
Primäranvändning	P

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
tillverkarens beteckning	CCMT 09T308-M3P IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning