


**CCMT 09T302, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,1 - 2 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning $f$	0,06 - 0,25 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	30 - 80 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Serie	ISOTURN
Sort	IC807

Hörnradie	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	M
spån-brytare	F3M
tillverkarens beteckning	CCMT 09T302-F3M IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning