

**VCMT 160404, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Primäranvändning	M
Sort	IC807
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	F3M
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 80 m/min
Skärdjup a_p	0,1 - 1,8 mm

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Serie	ISOTURN
tillverkarens beteckning	VCMT 160404-F3M IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning