

**VCMT 160404, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	F3P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 245 m/min
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,4 mm
Sort	IC807
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,1 - 1,8 mm

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Serie	ISOTURN
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
tillverkarens beteckning	VCMT 160404-F3P IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning