

**CNMG 120408, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Sort	IC6025
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	F3M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 230 m/min
tillverkarens beteckning	CNMG 120408-F3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning