


**CNMG 120408, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	F3P
Sort	IC8150
Skärdjup $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v

Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	4
tillverkarens beteckning	CNMG 120408-F3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning