

**CNMG 120404, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
spån-brytare	F3M
Sort	IC6025
Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 230 m/min
Hörnradie	0,4 mm

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
tillverkarens beteckning	CNMG 120404-F3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning