


**CNMG 120412, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	CNMG 120412
spån-brytare	M3P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	IC8150
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Antal byten/skär	4
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm

Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Primäranvändning	P
tillverkarens beteckning	CNMG 120412-M3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning