

**CNMG 120408, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 230 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradi	0,85 mm
Antal byten/skär	4
spån-brytare	M3M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Sort	IC6025
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärmaterial	VHM

Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Matning f	0,17 - 0,5 mm/v
tillverkarens beteckning	CNMG 120408-M3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning