

**DNMG 150608, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	M3P
Sort	IC8150
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Antal byten/skär	4

ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning	DNMG 150608-M3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning