

**DNMG 150608, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Sort	IC8250
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	4
spån-brytare	M3P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150608

Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 380 m/min
tillverkarens beteckning	DNMG 150608-M3P IC8250
Produktslag	Vändskär för svarvning