


**WNMG 080408, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,4 - 2,5 mm
Matning f	0,08 - 0,25 mm/v
spån-brytare	F3P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	6
ISO-kod vändskär	WNMG 080408

Sort	IC8150
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
tillverkarens beteckning	WNMG 080408-F3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning