

**WNMG 080408, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	IC8150
Antal byten/skär	6
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
spån-brytare	M3P
Skärmaterial	VHM
tillverkarens beteckning	WNMG 080408-M3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning