

**WNMG 080408, Sort: IC8250****Beställningsdata**

Ordernummer	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Primäranvändning	P
Sort	IC8250
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 380 m/min
spån-brytare	M3P
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Hörnradie	0,8 mm

Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
tillverkarens beteckning	WNMG 080408-M3P IC8250
Produktslag	Vändskär för svarvning