

**DNMG 150612, Sort: IC6025****Beställningsdata**

Ordernummer	250811 IC6025
GTIN	7291075305098
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 230 m/min
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
spån-brytare	M3M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Hörnradie	1,2 mm
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	IC6025

Matning f	0,17 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
tillverkarens beteckning	DNMG 150612-M3M IC6025
Produktslag	Vändskär för svarvning