

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 6 mm, Ø D: 125mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 218564 125 |
| GTIN | 4045197462497 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219950 (TX15; 2,2 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|--------|
| Skär- $\varnothing D_c$ | 125 mm |
| effektivt antal skär Z_{eff} | 6 |
| Passande vändskär | SNHX |
| total längd L_{tot} | 50 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$ | 23,7 mm |
| FästhålsØ | 40 mm |
| Spänn diameter d_1 | 70 mm |
| Antal vändskärspaltor | 12 |
| Skaftutförande | med hål |
| Invändig | nej |
| Verktogsbyte | PowerCard |
| ISO-kod vändskär | SN.. 1203 |
| Skrivsats för vändskär | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Produktslag | Skivfräsar |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Skrivsats för vändskär 10 delar | 219950 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |