

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhölningsoperationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	75,6 mm
FästhålsØ	27 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	159 mm
Passande vändskär	TD..1505..
Antal skär Z	6
spiralfräsning Ø D _{min}	155 mm
Skär-Ø D _c	80 mm

Serie	HELI3MILL
total längd L_{tot}	50 mm
spiralfräsning a_p	3,7 mm
Rampningslängd L för α_{max}	833,9 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,9 grad
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D080-6-27-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar Typ 2

229696 2