

**HELISLOT T-spårfräsar, weldon-skaft, Ø DC / Zeff: 40/1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XNMU130608
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Spänn diameter d_1	21 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	1
Hörnfasvinkel	90 grad
totallängd L_{tot}	120 mm
Utkragningslängd L_1	47 mm
Antal vändskärsplattor	2
Spårhöjd a_p	18 mm
Skär-Ø D_c	40 mm

tillverkarens beteckning	ETS D40-18-W32-XN13
Skaftutförande	weldon-skaft
Produktslag	Spårfräs

Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------