

**HELISLOT T-spårfräsar, weldon-skaft, Ø DC / Zeff: 48/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Antal vändskärsplattor	4
effektivt antal skär $Z_{eff}$	2
Spänn diameter $d_1$	27 mm
totallängd $L_{tot}$	130 mm
Utkragningslängd $L_1$	58 mm
Skär-Ø $D_c$	48 mm
Passande vändskär	XNMU130608
Spårhöjd $a_p$	22 mm
Hörnfavinkel	90 grad
Skaft diameter $D_s$ h6	32 mm

tillverkarens beteckning	ETS D48-22-W32-XN13
Skaftutförande	weldon-skaft
Produktslag	Spårfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------