

**HELISLOT skivfräsar med fläns, Ø DC / Zeff: 160/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

**Reservdel:**

Skruvsats för Vändskär nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	40 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	45 mm
Skär-Ø $D_c$	160 mm
Serie	HELISLOT
totallängd $L_{\text{tot}}$	60 mm
effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	7

Antal vändskärsplattor	14
Kraglängd L <sub>1</sub>	44 mm
Slitsbredd a <sub>p</sub>	18 mm
tillverkarens beteckning	FDN D160-18-40-XN13
Skaftutförande	med hål
Produktslag	Skivfräsar

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229697 1
------------------	----------